

**Garant****Vpenjalna glava s pušo iz karbidne trdine in izvrtine za hladilne kanale, SK 40  
A = 100, Ø vpenjanja D1: 12 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300236 12     |
| GTIN                  | 4062406241216 |
| Razred artikla        | 31P           |

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalni trn Weldon s precizno pušo iz karbidne trdine, vstavljeno v izvrtino za vpenjanje. Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

**Prednosti:**

- **Izboljšana stabilnost vpenjalne glave.**
- **Ponovljiva točnost krožnega teka.**
- **Mirni, homogeni zvoki pri odrezovanju.**
- **Daljša življenjska doba orodja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Zunanji Ø D: 42 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 12

**Tehnični opis**

|  |       |
|--|-------|
| Zunanji Ø D                            | 42 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 12    |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 12 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Trn za rezkarje                              | SK 40 A = 100                     |
| Standard                                     | DIN 6359                          |
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69871                         |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 7388-1                        |
| Oblika                                       | ADB                               |
| Izvertina za hladilni kanal                  | z možnostjo zapiranja             |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                            |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                               |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                   |