

Garant GRIDLINE

**Delovna postaja eLevel+ z ESD-oblogo, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972015 1000
GTIN	4062406167066
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

**Delovna postaja eLevel+, ESD prevodna po DIN EN 61340-5-1.** Električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Prek panela se nastavi **višina delovne plošče**. Vse stranice so oblepljene z antistatičnim trakom iz umetne mase ABS debeline 3 mm. Ozemljilna točka na sredini spodnje strani ESD delovne plošče. Brez ozemljitve prek nožnih delov.

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.

- **Pri uporabi ohišij za vijakno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.**
- **Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 972019 (nevarnost zmečkanja).**

**Tehnični opis**

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	670 - 990 mm
Širina	1000 mm
Masa	78 kg
Serijska	Delovna postaja

Material delovne plošče	ESD-delovna plošča
Debelina delovne plošče	40 mm
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da
Globina	800 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Obloga delovne plošče	HPL-laminat, prevoden
Barva površine delovne plošče	svetlo siva RAL 7035
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Princip nastavljanja višine	le delovna plošča
Model	eLevel+
Globina delovne plošče	700 mm
Debelina obloge	0,8 mm
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Nastavljanje višine delovnega mesta	670-990 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	40 mm
Izravnava višine	25 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delovne mize