

Garant**Magnetno prijemalo, Ø D: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358711 80
GTIN	4062406241773
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Optimiziran in varen potek dela.
- Zaščita pred trkom pri premikanju zaradi varnostne izravnave s pritisno vzmetjo 10 mm.
- Zamenjava zamenljivih plošč omogoča avtomatizirano odrezovanje, transport in odlaganje posameznih geometrij obdelovancev.
- Čas delovanja stroja brez daljših prekinitev.
- Velika ekonomičnost z optimizirano izkoriščenostjo.
- Bistveno manj kontaminiranja z oljno meglo.
- Možnost obratovanja brez osebja.
- Manjša nevarnost poškodb.
- Možnost uporabe v vseh običajnih vpenjalnih trnih Weldon.

Uporaba:

Orodje za dviganje in spuščanje feromagnetnih obdelovancev. Aktiviranje magneta s hladilnim sredstvom (notranje dovajanje hladilnega sredstva) ali stisnjenim zrakom. Skladen transport obdelanega obdelovanca prek nasprotne konture zamenljive plošče na želeno odlagalno mesto znotraj strojnice.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivo ploščo art. 358716 z višino 20 mm. Vklj. z vzmetjo in vpenjalnim vijakom za glavo Weldon.

Tehnični opis

Ø D ₁	20 mm
Ø D	80 mm
Višina H ₂	48,5 mm
Višina H ₃	12 mm
Višina h ₁	98,5 mm
Ø magneta	10 mm
Držalna sila magneta	4,5 kg
Vrsta obrata	Hladilno mazalno sredstvo
Vrsta obrata	Visokotlačni
Maksimalni obratovalni tlak	50 bar
Minimalni delovni tlak	30 bar
Vrsta izdelka	Magnetno prijemalo

Pribor

Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, PA Ø / višina 80/40 mm	358716 80/40
Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, aluminij Ø / višina 80/20 mm	358717 80/20
Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, PA Ø / višina 80/20 mm	358716 80/20
Zamenljiva plošča za magnetno prijemalo, aluminij Ø / višina 80/40 mm	358717 80/40