

**HOLEX****HT-vpenjalna glava, BT 40 kratek, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303459 20
GTIN	4062406240042
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Zelo velika celotna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Aksialen pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

**Prednosti:**

- Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), izvedba HT (High Torque), zaradi tega visoka procesna varnost.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
- Temperaturna odpornost do 120 °C.

**Uporaba:**

Zlasti za rezkanje v področju grobega odrezovanja.

**Obseg dobave:**

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

**Napotek:**

Pazljivo pri predoljih orodjih in obdelavi TPC.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	45 mm
primerna reducirna puša	302160; 302155; 302150; 302165

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Previsna dolžina A	72,5 mm
Zunanji $\varnothing D$	49,25 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava