

HOLEX**Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 4,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122664 4,5
GTIN	4045197421203
Razred artikla	12E

Opis**Izvedba:**

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122666**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122668**.

z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega Ø: m7

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 29,3 mm

Toleranca nazivnega Ø: m7

Celotna dolžina L: 74 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,07 mm/v

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Nazivni Ø D_c	4,5 mm
Dolžina utorov L_c	36 mm

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm/v
Toleranca držala	h6
Toleranca nazivnega Ø	m7
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	29,3 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Izvedba	6×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	30 m/min	S
GG	pogojno primerno	70 m/min	K

mokro maks.	primerno
mokro min.	primerno
Zrak	primerno