

HOLEX**HT-vpenjalna glava, BT 50 kratek, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303469 20
GTIN	4062406240059
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Zelo velika celotna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Aksialen pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

Prednosti:

- Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), izvedba HT (High Torque), zaradi tega visoka procesna varnost.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
- Temperaturna odpornost do 120 °C.

Uporaba:

Zlasti za rezkanje v področju grobega odrezovanja.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Napotek:

Pazljivo pri predoljih orodjih in obdelavi TPC.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	83,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	45,5 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Zunanji $\varnothing D$	49,25 mm
primerna reducirna puša	302160; 302155; 302150; 302165
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava