



Čistilna kroglica, Ø držala d1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358952 20
GTIN	4060576125374
Razred artikla	33T

Opis

Prednosti:

- **Cenovno ugodna enota za fleksibilno avtomatizacijo v stroju.**
- **Hitro, avtomatizirano čiščenje za maksimalno izkoriščenost stroja.**
- **Dodatni čas se skrajša na minimum.**
- **Večja varnost za upravljavca stroja.**
- **Delovno območje 360°.**
- **Za pritrditev v poljubne sisteme držal za orodje z notranjim hlajenjem.**

Funkcija:

Čistilno napravo lahko uporabljate na hidravlični način prek strojne tekočine (filtriranje, maks. velikost delcev 30 µm) ali pnevmatski način, prek filtriranega stisnjenega zraka po ISO 8573-1:2010.

Iz šob na okrogli glavi prihaja močan tok zraka ali hladilno mazalno sredstvo, ki se iz vpenjala orodij iztisne prek izvrtine v držalu čistilne naprave. Glava lahko pri pomiku vretena dodatno zarotira in tako doseže tudi zadnji kot v delovnem prostoru.

Mašilni vijaki in dušilni nastavki spremenijo curek za čiščenje.

Tehnični opis

Podatkovni list

Dolžina L	78 mm
L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
Maksimalno število vrtljajev	100 min ⁻¹
Delovno območje	360 stopinj
Maks. tlak hladilnega sredstva	80 bar
Vrsta izdelka	Čistilna kroglica