

Garant**Kopirni rezkar, z navojem, Ø D: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212620 25
GTIN	4062406183820
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.

Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Dolžina 1	35 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
Vijak za obračalno ploščico	219875 (25IP; 6,0 Nm)

Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak	219874
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600