

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W83: 39-210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Napotek:

**Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtnje v polno! Le za KUB
Centron Powerline.**

Tip: Inox

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 110508

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,22 mm/v

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 110508
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,22 mm/v
Oznaka	39-210
Zvrst	BK7935

Tip	Inox
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		