

**Garant****VHM-stebelni rezkar GARANT Master Alu HPC, neprevlečeni, Ø e8 DC: 2Mmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201070 2M
GTIN	4062406184988
Razred artikla	11Z

**Opis****Izvedba:**

**Fino uravnorežena orodja**, posebej primerna za uporabo z **vreteni za visoke hitrosti**.  
Specialna geometrija za optimizirano odvajanje odrezkov z **na novo razvitim postopkom uravnoreženja**.

Zelo miren tek za **izjemno kakovost površine**.

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Kot spirale	30 stopinj
Število zob Z	1
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kakovost centriranja z držalom	G 1,8 s HA
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,02 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Dolžina rezil $L_c$	5 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila $D_c$	2 mm

Kot posnetja roba	90 stopinj
Serija	Master Alu
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	105 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	180 m/min	N
PE-HD	primerno	130 m/min	N
PA 66	primerno	150 m/min	N
PEEK	primerno	130 m/min	N
PF 31	primerno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	140 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak **Storitve** pogojno primerno

Brušenje držala Tip HB 129100 HB