

Garant
**Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 A = 160,
Vpenjalni Ø D1: 6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302336 6
GTIN	4062406243630
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!
- Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).
- Z izvrtinami za hladilne kanale.

Uporaba:

- Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.
- Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	30,9 mm
Ø D ₂	15 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja

Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava