


**Garant****Rezkalna ploščica za rezkanje navoja, HB7720, Korakov na colo: 16-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218131 16-12
GTIN	4062406245368
Razred artikla	21D

**Opis****Izvedba:**

Velikost ploščice 11.

**Uporaba:**

Za notranji in zunanji navoj 55° v skladu s standardom B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

**Tehnični opis**

Prevleka	TiCN
Notranja/zunanja uporaba	za zunanje varnostne obroče
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Korak navoja	1,587 mm
Korakov na colo	12 - 16
Za navoj	1 5/8-16; 1 5/8-12
Število rezil Z	1
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM

Kot profila	55 stopinj
Velikost ploščice	11 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Podajanje $f_z$ v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	80 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	70 m/min	K
CuZn	primerno	120 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		