

Garant**HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA H7, TiAlN, Ø DC: 4H7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122790 4H7
GTIN	4045197059017
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Vrtanje in povrtavanje v enem delovnem koraku. Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Izredna natančnost prilaganja zaradi 4 vodilnih rezalnih robov.

Prednosti:

Brez dodatnega povrtavanja je mogoče doseči ozke **tolerance izdelave s prilegom H7.**

Napotek:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122790 + 129100HB**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122790 + 129100HE**.

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

VHM-HPC-svedri za izvrtino z ujemom za obdelavo aluminija dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D _c	4 mm
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
Dolžina utorov L _c	36 mm
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Standard	DIN 6537

Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	30 mm
Toleranca	H7
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Izvedba	6×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
Brušenje držala Tip HE	129100 HE