

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo, 4×D, Ø DC m7: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	234010 18
GTIN	4045197740243
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslABLjeno.

Toleranca izvrtine: -0,1/+0,35 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 234030 – 234098.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Z obračalnimi ploščicami art. GG2340–GG2389.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 060305.

Napotek:

Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Dolžina držala L _s	56 mm
Ø držala D _s	25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 060305
Uporabna dolžina L ₁	72 mm

Serija	Vrtalnik
Nazivni \varnothing D	18
Maksimalna meja nastavljanja V_{maks}	0,25 mm
Prevesna dolžina L_A	89 mm
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6535
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6640
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB630
Rezne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6810
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4xD
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 6IP2	239700 6IP2