

HOLEX**Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, SK 50 A = 100, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300975 27
GTIN	4062406251833
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni.

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	27 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalni Ø D ₁	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje