

Garant**Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 39,9–100,1 mm, Povezava: ER25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Razred artikla	21F

Opis**Izvedba:**

Za območje Ø 39,9–100,1 mm. **Modularno finonastavljivo orodje ER se lahko prilagodi neposredno na glavo za ER25 vpenjalne stročnice.** Dobava v škatli iz umetne mase ABS.

- **Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico. Natančnost nastavljanja 0,002 mm v Ø z nonijem.**
- **V ničelnem položaju brez orodja uravnoteženo pri Q2,5/6000 min⁻¹.**
- **Število vrtljajev maks. 10000 min⁻¹.**
- **Hlajenje s šobo za hladilno sredstvo, optimalen tlak hladilnega sredstva 10–20 barov, minimalno 5 barov.**
- **Drsnik se lahko vpne radialno.**

Obseg dobave:

1 precizno nastavljiva glava: ER25

po 1 držalo za obračalne ploščice: Nr. 237517 Gr. 1 für Ø 39,9 – 57 mm

Nr. 237517 Gr. 2 für Ø 57 – 100,1 mm

1 mostiček: Art. 237518 vel. 1 za Ø 70,1–100,1 mm

1 ključ z ročajem v obliki zastavice: Art. 625920 vel. 8IP

1 ključ za notranji 6-kotnik: Art. 627310 vel. 4

2 cilindrična vijaka: Art. 237522 vel. M5 × 12

2 podložki: Art. 237523

2 krožnikasti vzmeti: Art. 237524

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 239653 (8IP; 1,28 Nm), za držalo ploščic art. 237517, vel. 1 in vel. 2.

Napotek:

Primerno obračalno rezalno ploščico **CCGT0602..** (npr. art. 237695/237696) naročite posebej.

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil $\pm 20^\circ$!

Tehnični opis

Povezava	ER25
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Držalo za obračalne ploščice Tip 2	237517 2
Podložka	237523
Krožnikasta vzmet	237524
Držalo za obračalne ploščice Tip 1	237517 1
Mostiček Tip 1	237518 1
Izvijač za profil Torx Plus®, z ročajem v obliki zastavice Profil Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Cilindrični vijak Tip M5X12	237522 M5X12