

3M Scotch-Brite™

Gobica iz brusne koprene CF-PRO, 152×228 mm, Struktura koprene: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555999 1000
GTIN	4064035074135
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole. Visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernejšo sliko brušenja**.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Fina/zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in ne-kovinah.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	600 - 1000
3M-oznaka	CF-PRO
Izvedba	S Ultra Fine
Stopnja preciznosti	zelo fina
Struktura koprene	1000

Barva	siva
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina	152 mm
Dolžina	228 mm
Značilnost blagovnega imena	152×228 mm
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Ročno držalo	556020
Vpenjalni trn za brušenje	556030