

**Rezkar za plano rezkanje 70° MFK, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 80/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

**Prednosti:**

- **Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.**
- **Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.**

**Tehnični opis**

Število rezil Z	10
Vpenjalni klin	229720
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1106
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	6 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Vijak za vpenjalni klin	229721

maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	89 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	80 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	70 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Zagozdni vijak	229721
Vpenjalni klin	229720