

**HOLEX****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 4xD, Ø DC: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	235010 24
GTIN	4062406253523
Razred artikla	22L

**Opis****Izvedba:**

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.

Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.

**Toleranca izvrtine:** -0,05/+0,3 mm

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 235030 – 235082.

Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

**Obseg dobave:**

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

**Priporočilo:**

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
-------------------------	-------

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT093608 / XOMT093605
Nazivni $\varnothing$ D	24
Uporabna dolžina $L_1$	99 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Dolžina držala $L_s$	60 mm
Serijska	HOLEX Pro
Število rezil Z	1
Celotna dolžina L	181 mm
Maksimalna meja nastavljanja $V_{maks}$	0,3 mm
Prevesna dolžina $L_A$	121 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4xD
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200