

HOLEX**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 3xD, Ø DC: 22,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	235005 22,5
GTIN	4062406253158
Razred artikla	22L

Opis**Izvedba:**

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.

Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.

Toleranca izvrtine: -0,1/+0,25 mm

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 235030 – 235082.

Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

Obseg dobave:

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT070308 / XOMT070305
Dolžina držala L _s	56 mm
Uporabna dolžina L ₁	69 mm
Serija	HOLEX Pro
Nazivni Ø D	22,5
Ø držala D _s	25 mm
Število rezil Z	1

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	232980 3 (TX7; 0,8 Nm)
Celotna dolžina L	144 mm
Maksimalna meja nastavljanja V_{maks}	0,3 mm
Prevesna dolžina L_A	88 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX7	659922 TX7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200