

**HOLEX****Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 3×D, Ø DC: 33mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	235005 33
GTIN	4062406253295
Razred artikla	22L

**Opis****Izvedba:**

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.

Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.

**Toleranca izvrtine:** -0,1/+0,25 mm

**Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 235030 – 235082.

Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

**Obseg dobave:**

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

**Tehnični opis**

Serijska	HOLEX Pro
Nazivni Ø D	33
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	232980 5 (TX15;3Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT110408 / XOMT110406
Število rezil Z	1
Dolžina držala L <sub>s</sub>	60 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm

Uporabna dolžina $L_1$	102 mm
Celotna dolžina L	190 mm
Maksimalna meja nastavljanja $V_{maks}$	0,35 mm
Prevesna dolžina $L_A$	130 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500