

Garant**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø h10 DC: 4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	201043 4
GTIN	4045197746153
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:**Velik utor za odrezke za nemoteno odvajanje odrezkov.**Specialna geometrija **za obdelavo aluminija.****Uporaba:**Specialno za rezkanje **umetnih mas, zarezovanje in konturno rezkanje.**

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	75 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10
Število zob Z	1
Ø rezila D _c	4 mm
Ø držala D _s	4 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,015 mm
Dolžina rezil L _c	25 mm
Kot spirale	26 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	125 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	170 m/min	N
PE-HD	primerno	120 m/min	N
PA 66	primerno	140 m/min	N
PEEK	primerno	120 m/min	N
PF 31	primerno	100 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	170 m/min	N
Cu	primerno	130 m/min	N
CuZn	primerno	160 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		