

Garant

Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka, z notranjim hlajenjem, SK 40 A = 160, Vpenjalna širina: 2-6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300786 2-6
GTIN	4062406256036
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Držala prenapeta.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806,

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,

GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,

vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 – 309573.

Strategija odrezovanja: HSC

Ø D₁: 9,6 mm

Ø D₂: 13 mm

Zunanji Ø D: 27 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Ø D ₂	13 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice