

**CNMG 120404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Zvrst	HBT130
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje