


**CNMG 120408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PF
Zvrst	HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje