


**CNMG 09T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Lomilec odrezkov	PM
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje