


**CNMG 120412, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 120412 HBT020 Zvrst: HBT020  
Lomilec odrezkov: PR  
Globina reza  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1,8 - 6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN
Podajanje $f$	0,2 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PR
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HBT020
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje