


**DNMG 150604, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Lomilec odrezkov	PF
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje