

**DNMG 150608, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Zvrst	HBT130
Lomilec odrezkov	MF
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje