


Garant
Rezarji VHM, TiAlN, Ø e8 DC: 7mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202725 7
GTIN	4045197746450
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Brez 45° zaokrožitve rezalnih robov.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	25 mm
Ø rezila D_c	7 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,033 mm
Ø sprostivte D_1	6,8 mm
Ø držala D_s	7 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Oblika držala	HA
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Celotna dolžina L	60 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,03 mm
Število zob Z	4
Dolžina rezil L_c	20 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		