


DNMG 150608, Zvrst: HBT020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250786 HBT020
GTIN	4062406256531
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150608 HBT020 Zvrst: HBT020
 Lomilec odrezkov: PR
 Globina reza a_p : 1,8 - 6 mm
 Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Zvrst	HBT020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	PR
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje