

**DNMG 150604, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 150604 HBT020 Zvrst: HBT020  
Lomilec odrezkov: PM  
Globina reza  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 280 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBT020
Podajanje $f$	0,1 - 0,45 mm/v
Lomilec odrezkov	PM
Rezalni material	HM

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,8 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje