


Garant
Rezkarji VHM, TiAlN, Ø e8 DC: 9mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202725 9
GTIN	4045197746474
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Brez 45° zaokrožitve rezalnih robov.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	60 mm
Oblika držala	HA
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivijo	30 mm
Ø držala D _s	9 mm
Dolžina rezil L _c	20 mm
Ø rezila D _c	9 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,045 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø sprostivte D ₁	8,8 mm
Število zob Z	4
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	280 m/min	N
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	90 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		