

**DNMG 150612, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150612 HBT020 Zvrst: HBT020
Lomilec odrezkov: PR
Globina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PR
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje