


**SNMG 120404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 330 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm

Lomilec odrezkov	PF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje