


**SNMG 120408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Zvrst	HBT020
Prevleka	TiCN
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PR
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje