

**SNMG 120408, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Lomilec odrezkov	MR
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Globina reza a_p	2 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje