

**TNMG 160404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251414 HBT130 |
| GTIN | 4062406256630 |
| Razred artikla | 22D |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Glavna uporaba | M |
| Globina reza a_p | 0,5 - 2 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 220 m/min |
| Lomilec odrezkov | MF |
| Zvrst | HBT130 |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Prevleka | TiCN |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 |
| Podajanje f | 0,15 - 0,45 mm/v |
| Rezalni material | HM |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |