


**TNMG 160408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Prevleka	TiCN
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Lomilec odrezkov	PM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Globina reza $a_p$	0,8 - 5 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje