

**WNMG 080404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 080404 HBT130 Zvrst: HBT130
Lomilec odrezkov: MF
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	MF
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	MF
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN

Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Zvrst	HBT130
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje