

**WNMG 060404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Zvrst	HBT130
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	MF
Glavna uporaba	MF
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje