


**WNMG 060404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBT020
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	PF
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Preveleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje