

**VNMG 160408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,8 - 4 mm

Lomilec odrezkov	PM
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje