


**WNMG 080404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	P
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave

Groba/gladilna obdelava

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje