


**WNMG 060404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Glavna uporaba	MF
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	HM
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,12 - 0,45 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje