


**CCMW 09T304, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMW 09T304 HBT020 Zvrst: HBT020  
Lomilec odrezkov: PF  
Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 250 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	PF
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Zvrst	HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	TiCN
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje