


**CCMT 060204, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Razred artikla	22D

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBT130
Glavna uporaba	MF
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CC.T 060202
Globina reza $a_p$	0,3 - 3 mm
Lomilec odrezkov	MM

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje