


**CCMT 120404, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	MM
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Prevleka	TiCN
Glavna uporaba	MF
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Zvrst	HBT130
Globina reza a_p	0,3 - 3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje