


DCMT 11T304, Zvrst: HBT130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT130 Zvrst: HBT130
 Lomilec odrezkov: M
 Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm
 Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 220 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HBT130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Prevleka	TiCN
Lomilec odrezkov	M
Glavna uporaba	MF

Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje