

**DCMT 070204, Zvrst: HBT130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Glavna uporaba	MF
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	M
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	TiCN

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Zvrst	HBT130
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje